

**Garant****Držalo za pehanje utorov, kratko Ø DS 20 mm, Za utore od širine m: 4mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290359 4
GTIN	4062406099442
Razred artikla	29K

## Opis

### Pazi:

Minimalni Ø predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni Ø predvrtanja 38,22 mm.)

### Napotek:

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

## Tehnični opis

Srednji premik $L_3$	5,35 mm
Ø držala	20 mm
Vijak	290399 1
Za utore s širino m	4; 5 mm
Uporabna dolžina $L_1$	28 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	10,71 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	10,91 mm
Ø nosilca rezil $D_1$	10 mm

z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L <sub>s</sub>	50 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila