

Garant**Jeklene merilne kladice Točnost 0, Nazivna mera: 400mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	481030 400
GTIN	4062406099336
Razred artikla	41L

Opis**Izvedba:**

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.

Vel. 0,5 do 10 – presek = 30 × 9 mm.

Vel. 11 do 500 – presek = 35 × 9 mm.

Iz specialno legiranega, skrbno kaljenega in popuščanega jekla.

Točnost 0 kot pramerilo za kontrolo delovnih meril. Za nastavljanje merilnih pripomočkov zelo visoke točnosti. **Vključno z referenčnim poročilom o preizkusu.**

Napotek:

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.

Tehnični opis

Standard	DIN EN ISO 3650
Kakovost	0
Material	legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano
Kalibriranje	L2
Vrsta izdelka	Merilne kladice

Storitve

Kalibriranje Merilne kladice iz jekla ali keramike
maksimalna dolžina 400 mm

028060 400