

Garant

Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, BT 40 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 20

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302765 20
GTIN	4062406100230
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena.

- **Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost uravnoveženja $G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$.**
- **Vpenjalna matica fino centrirana ($G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$).**
- **Prevlečena precizna vpenjalna matica zagotavlja optimalne lastnosti glede odpornosti proti obrabi oziroma prenosa vrtilnega momenta.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Tehnični opis

Zunanji \varnothing D	34 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica	20

Vpenjalna širina	1 - 13 mm
Previsna dolžina A	100 mm
ER-vpenjalni ključ	20
Vpenjalni $\varnothing D_1$	1-13 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 100
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 10 mm	308930 10
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 3 mm	308911 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 1 mm	308930 1
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 3 mm	308916 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 6 mm	308911 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 9 mm	308916 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 7 mm	309406 7
Vpenjalni ključ za pritezne čepeISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308930 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308911 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308911 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308911 2,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308911 13
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308930 11
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308916 4
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308916 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308930 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308930 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308911 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309406 6
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308916 10
Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm	613300 25
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308930 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309406 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308911 2
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309406 3,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309406 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308930 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308911 7

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308916 5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308916 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308911 4
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308911 11
ER-vpenjalna matica za ER 20	309580 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308911 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308930 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308930 3
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309406 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308911 1
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308916 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308930 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308916 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308930 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308930 8
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309406 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308911 1,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308911 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309406 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308916 8

