

Garant

Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, BT 40 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302765 25 |
| GTIN | 4062406100247 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena.

- **Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Vpenjalna matica fino centrirana (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Prevlečena precizna vpenjalna matica zagotavlja optimalne lastnosti glede odpornosti proti obrabi oziroma prenosa vrtilnega momenta.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|--------|
| Nadomestna ER-vpenjalna matica | 25 |
| Previsna dolžina A | 100 mm |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Vpenjalna širina | 1 - 16 mm |
| ER-vpenjalni ključ | 25 |
| Zunanji Ø D | 42 mm |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 1-16 mm |
| Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |
| Oblika | ADB |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 | 308820 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308795 40 |
| ER-vpenjalna stročnica tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 308962 15 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 308941 9 |
| ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 309447 5 |
| ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 309447 4 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309413 10 |
| ER-vpenjalna maticaza glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 25 | 309617 25 |
| ER-vpenjalna stročnica tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 308962 16 |
| | 308946 9 |

| | |
|--|------------|
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 308946 15 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308962 4 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308959 7 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 309411 12 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm | 309411 4,5 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 308962 14 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308946 3 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 308960 12 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40 | 308830 40 |
| ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm | 309447 4,5 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308802 40 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm | 309409 4,5 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 308946 13 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 308960 14 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 308946 10 |
| ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 25 | 309680 25 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 308962 9 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308946 6 |

| | |
|--|------------|
| Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308801 40 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 308941 12 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308946 4 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309413 6 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 308946 16 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40 | 308785 40 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309411 7 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 308941 13 |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308806 40 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 308962 8 |
| ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm | 309447 3,5 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 308962 11 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 309411 11 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm | 309413 4,5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 308941 16 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 309411 14 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308941 6 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 308941 10 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308960 4 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309430 6 |

| | |
|---|------------|
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 308960 15 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 309413 14 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 308962 12 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309409 6 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 308960 9 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309430 8 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 308946 8 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308959 5 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 308959 14 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 308960 11 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm | 308941 2 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 308946 14 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm | 308941 2,5 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 309409 16 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308960 5 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309430 10 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 308941 15 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 309409 14 |
| ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309447 6 |
| ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309447 8 |
| | 309411 8 |

| | |
|--|-----------|
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308760 40 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 308946 12 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 309413 12 |
| ER-vpenjalna maticaHigh Speed za ER 25 | 309610 25 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 309411 16 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 309430 9 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308941 7 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309411 6 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 309413 11 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308959 6 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308962 5 |
| ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 25 | 309612 25 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308941 3 |
| ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 309447 3 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 308959 8 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309409 7 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309413 7 |
| ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309447 10 |
| | 309409 12 |

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni
Ø vpenjanja d 12 mm

| | |
|---|------------|
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 308960 10 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308941 4 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm | 309430 2,8 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 309413 9 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 308960 8 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 308959 16 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 309409 9 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 309409 11 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308790 40 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309413 8 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309411 10 |
| ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309447 7 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 308960 13 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308941 5 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308946 7 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm | 309430 4,5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm | 308960 2 |
| ER-vpenjalna matica za ER 25 | 309580 25 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 308941 14 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308959 4 |

| | |
|---|------------|
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308962 6 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308959 3 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 308959 13 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308960 3 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 308959 9 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompensacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm | 309430 3,5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 308941 8 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 308941 11 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 308960 16 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308962 3 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308960 6 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompensacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309430 7 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 308962 13 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 308946 11 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 308959 10 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308960 7 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 308959 11 |
| ET-vpenjalne stročnice z radialno kompensacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 309447 9 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308962 7 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 308959 15 |

| | |
|--|-----------|
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309409 10 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309409 8 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308946 5 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 309411 9 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 308962 10 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 308959 12 |