

Garant

Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, BT 40 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302765 32
GTIN	4062406100254
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena.

- **Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Vpenjalna matica fino centrirana (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Prevlečena precizna vpenjalna matica zagotavlja optimalne lastnosti glede odpornosti proti obrabi oziroma prenosa vrtilnega momenta.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	50 mm
Previsna dolžina A	100 mm

Vpenjalna širina	2 - 20 mm
ER-vpenjalni ključ	32
Nadomestna ER-vpenjalna matica	32
Vpenjalni $\varnothing D_1$	2-20 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 100
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice