



## Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 40 kratek, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302757 25
GTIN	4062406101022
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena.

- **Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Kakovostna precizna vpenjalna matica.**

#### Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

#### Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

#### Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

#### Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 1 - 16 mm

Previsna dolžina A: 70 mm

Zunanji Ø D: 42 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica: 25

ER-vpenjalni ključ: 25

### Tehnični opis

Vpenjalna širina	1 - 16 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica	25
Zunanji Ø D	42 mm
ER-vpenjalni ključ	25
Previsna dolžina A	70 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Trn za rezkarje	BT 40 kratek
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308804 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308959 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308960 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308941 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308941 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308959 6
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309447 8

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308960 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308941 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308959 13
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308962 10
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309447 3,5
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309430 3,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308962 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308941 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308941 4
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308962 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309413 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308946 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308960 11
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309430 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309411 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309409 14
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308941 15
ER-vpenjalna matica za ER 25	309580 25

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308960 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308946 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308946 8
ER-vpenjalna matica High Speed za ER 25	309610 25
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308959 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308941 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308960 2
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308962 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308946 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308941 2
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308962 5
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309430 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308962 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309413 12
ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 25	309617 25
ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 25	309612 25
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308959 16
Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308803 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308946 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309413 6

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308960 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308960 15
ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309430 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309413 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309411 7
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308960 5
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309447 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309411 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309409 8
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309447 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308946 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308960 14
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308946 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308962 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308946 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308962 6
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309447 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309411 4,5

Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309413 7
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309447 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308962 13
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308962 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308960 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309413 4,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308959 3
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309413 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309411 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308946 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309413 9
ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309430 4,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308946 14
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308959 15
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308941 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309411 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309411 14
	308959 12

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm 308941 14

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm 308941 11

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm 309409 6

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm 308941 10

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40 308810 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm 308941 3

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 308820 40

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm 308962 3

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm 308959 5

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm 309409 12

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm 309409 10

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm 308960 10

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm 309447 3

ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 25 309680 25

Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40 308830 40

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm 309409 16

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm 309447 4

ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm 309430 6

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm 308960 4

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40 308790 40

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309409 4,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308959 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309411 12
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309409 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309409 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308946 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308959 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308959 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308960 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308959 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308946 15
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308962 9
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308941 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309411 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309409 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308960 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309411 16



ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308941 2,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309413 10
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309447 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308962 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308962 15
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308959 7
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309447 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308941 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308946 3
ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309430 10
ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309430 2,8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308960 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308946 6