

**HOLEX****Digitalno pomično merilo IP67, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412751 300
GTIN	4062406100889
Razred artikla	42A

**Opis****Izvedba:**

Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Merilne površine so zelo fino lepene. Pomično merilo je neobčutljivo na vodo in prah. Po 2 urah brez uporabe izklopna avtomatika izklopi pomično merilo. Ohišje iz umetne mase odporne proti udarcem.

**Izvedba, oglaševalsko besedilo:**

Dobro čitljiv, kontrasten digitalni prikazovalnik. Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilno sredstvo, olje in prah. Merilne površine so zelo fino lepene.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Tehnični opis**

Odčitavanje	0,01 mm
Merilno območje	0 - 300 mm
Z globinskim omejevalnikom	da
Število vključenih baterij	1
Dolžina konic	60 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Avtomatski izklop	da

Preklop odčitavanja	mm/col
Odčitavanje	0,0005 col
Kalibriranje	A1
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Material ohišja	Umetna masa
Standard	ISO 13385
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Vijak za držalo za merilnik globine	412230
Vijak za držalo za merilnik globine	412236