



## Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 50 kratek, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 40



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302817 40
GTIN	4062406100902
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena.

- **Vsa držala fino peskana s steklenimi zrci. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Kakovostna precizna vpenjalna matica.**

#### Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

#### Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

#### Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

#### Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 3 - 26 mm

Previsna dolžina A: 80 mm

Zunanji Ø D: 63 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica: 40

ER-vpenjalni ključ: 40

### Tehnični opis

ER-vpenjalni ključ	40
Nadomestna ER-vpenjalna matica	40
Previsna dolžina A	80 mm
Vpenjalna širina	3 - 26 mm
Zunanji Ø D	63 mm
Trn za rezkarje	BT 50 kratek
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309040 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309419 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309040 9
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309449 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309040 18
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308992 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309419 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308990 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308990 6
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309449 12
	309449 5

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 26 mm	308990 26
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308992 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 23 mm	309040 23
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 21 mm	309040 21
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309040 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309419 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309040 17
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308990 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308992 10
ER-vpenjalna matica za ER 40	309580 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309040 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309040 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 21 mm	308990 21
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309040 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308990 20
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309434 8
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309434 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	308990 25
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309434 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309419 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309040 20
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	308992 25

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309040 19
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308990 15
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309419 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 24 mm	308990 24
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309449 4
ER-vpenjalna matica High Speed za ER 40	309610 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309040 15
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309449 8
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308812 50
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309419 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308990 13
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309449 11
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309449 9
ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 40	309612 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309449 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	308990 22
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309040 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	309040 22
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	309419 25
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309040 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	309040 25

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308992 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309419 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308990 7
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309419 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308990 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308992 20
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309434 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	308992 22
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308990 8
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309434 14
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309449 4,5
ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 40	309617 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 26 mm	309040 26
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309434 9
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309040 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309040 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 23 mm	308990 23
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308990 9
	309449 6

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309449 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308992 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308990 19
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309419 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308990 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	309419 22
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308992 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309040 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308990 18
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309434 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	308990 17
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309040 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308990 4
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50	308810 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308990 10
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309449 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308990 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309419 18
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309419 11
	308820 50

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 24 mm

309040 24

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm

308992 18