



Pnevmatski kotni brusilnik, Tip: 3550-120



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079315 3550-120
GTIN	015451780425
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

- **Motor z 1,5 KM in močjo 1100 W.**
- **Ščitnik se nastavi brez ključa.**
- **Tele-zmogljivost: 125 mm.**
- **Estetska in ergonomsko oblikovana varnostna ročica.**

Kompakten in zmogljiv kotni brusilnik za najdaljšo življenjsko dobo pri zahtevni uporabi do intervalov vzdrževanja 1000 ur. Ergonomiskt och vibrationsdämpat handtag. Možnost nastavljanja zaščitnega pokrova brez ključa. **Navoj vretena M14.**

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	CP3550-120AA5
Masa	1,9 kg
Delovni hrup	84 dB(A)
Največja poraba stisnjenega zraka	1560 l/min
Izhodna moč	1100 W
Maksimalno število vrtljajev	12000 min ⁻¹
Maksimalni Ø plošče	125 mm

Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	13 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	9,8 m/s ²
Priključek za stisnjeni zrak	3/8 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki