

TRICOFLEX

Ojačana gibljiva cev, črna, AIRSOFT, PVC, Dolžina 50 m, Notranji Ø cevi: 13mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080037 13
GTIN	3506111000597
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Cev, ojačana s poliestrskimi vlakni. Temperaturno območje od -15°C do 60°C .

Ojačana gibljiva cev Airsoft Performance, prilagodljiva, proti olju odporna cev za stisnjeni zrak za pnevmatska orodja. Delovni tlak 15 barov.

Tehnični opis

Maksimalni obratovalni tlak	15 bar
Notranji Ø cevi	13 mm
Zunanji Ø cevi	20 mm
Značilnost blagovnega imena	Dolžina 50 m
Vrsta izdelka	Cev