

Mitutoyo**Digitalno analogna merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 50mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434621 50
GTIN	4946368121222
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Velik digitalni in dodatni analogni prikazovalnik. Enkratna nastavitev ničle, ki je fiksno vpisana. Hitrost postopka nima vpliva na merilni rezultat. **Zaradi omrežnega napajanja primerna za dolgotrajne meritve.** Čvrsto kovinsko ohišje, precizno uležajena tipalna ročica.

Opisno besedilo na sliki:

Podatkovni izhod

Ničle

na poljubnem položaju ali absolutno merilo.

Prednastavitev

Preklop 0,01/0,001 mm.

Priključek

za omrežni napajalnik.

Preklop smeri štetja

Sprememba prikaza

z zelene na rdečo pri prekoračitvi tolerance.

Vklop/izklop

Večkratni preklop

Zadržana maksimalna ali minimalna vrednost in razlika.

Izbira merilnega območja

Ničelna točka, analogni prikaz.

Funkcija:

- Pri prekoračitvi tolerance se spremeni barva ozadja prikaza.
- Najmanjša vrednost
- Pomnilnik največje vrednosti, zaradi tega ni potrebno iskanje točke zasuka.
- Prikaz ničle npr. za merjenje tolerance.
- Preklop smeri merjenja

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim napajalnim kablom in omrežnim napajalnikom 220 V/9 V/500 mA.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498430, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Kalibriranje: C1

Možnost izbiranja odčitavanja: 0,01 / 0,001 mm

Točnost: 0,006 mm

Merilna sila: $\leq 2,3$ N

Ø vpenjalnega držala h6: 8 mm

Tehnični opis

Kalibriranje	C1
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilna sila	$\leq 2,3$ N
Merilno območje	50 mm
Točnost	0,006 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,01 / 0,001 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Messuhr

Storitve

013210 50

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 50 mm	
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkKS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	013250 100
DAkKS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100
Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 50 mm	023000 50

Pribor

Priključni kabel Tip USB2	498430 USB2
Priključni kabel Tip D2	498430 D2
Priključni kabel Tip D1	498430 D1
Omrežni adapter	497660