

Garant GRIDLINE

6-kotna delovna miza, 20×20G, Model: T3**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	925814 T3
GTIN	4062406102159
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Šestkotna delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev, vodotesno zlepljena. Lakirana z brezbarvnim UV-lakom.

Umestitev:

Prednje višine predala v mm: 75, 75, 100

Višine vrat v mm: 425

Obseg dobave:

Ohišje s 6 predali, 6 vmesnih pločevin, delovna plošča, pritrdilni material.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Uporabna širina predalov	500 mm

Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Material delovne plošče	Multipleks-bukev
Površina delovne plošče	lakirana z brezbarvnim lakom
Uporabna globina predalov	500 mm
Masa	462 kg
Višina	850 mm
Število predalov	3
ComfortClose	ne
Serija	vario
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina predalov v G	20
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	2000 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	6-kotna delovna miza

Pribor

Ročaj za GridLine Tip KO12

914226 KO12

Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21