

Garant**List za zarezovanje HSS, nevtralen, Višina lista h₅/širina zareze w: 19/2,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273560 19/2,2
GTIN	4045197719188
Razred artikla	21U

Opis**Primerno za:**

Držalo art. 273984–273994 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

Širina zareze w	2,2 mm
Višina lista h ₅	19 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	40 mm
maksimalna globina zarezovanja t _{maks}	21 mm
Celotna dolžina L	86 mm
Rezalni material	HSS
Vrsta uporabe	nevtralen
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje