



## Škarje za kable z ragljo za jekleno armirane kable (SWA-kabli) VDE-izolirane, Celotna dolžina: 315mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	731260 315
GTIN	4003773078579
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Rezanje s precizno brušenim in induktivno kaljenim rezilom.

**Izolacija za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

#### Uporaba:

Za enoročno in dvoročno rezanje jekleno armiranih kablov (SWA-kabli). Idealen za delo na mestih z malo prostora.

#### Material:

Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju.

#### Dodatni pribor:

Nadomestni vrtljivi nož art. 731251

#### Napotek:

Niso primerne za rezanje ACSR-kablov in žičnih vrvi.

### Tehnični opis

celotna dolžina	315 mm
Zmogljivost rezanja	380 mm <sup>2</sup>
Zmogljivost rezanja do Ø	45 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj	Večkomponentna prevleka

Material	Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju
Funkcija raglje	da
Vrsta izdelka	Škarje

---

## Pribor

Vrtljivi nož za škarje za kable SWA vklj. z vijakom in matico Tip 315	731251 315
-----------------------------------------------------------------------	------------