

**Garant****Sinhronska glava orodja za ER16, Ø držala navojnega svedra d2: 3,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338183 3,5
GTIN	4062406102043
Razred artikla	31P

**Opis****Izvedba:**

- Vrtanje oz. oblikovanje navojev na strojih s sinhroniziranim vretenom.
- Minimalna dolžinska izravnava: +0,5 mm/-0,2 mm.
- Kompenzacija napak pri sinhronizaciji, zato je kakovost navojev boljša in življenjska doba bistveno podaljšana.
- Za vpenjala za vpenjalne kavljice in gnana orodja po standardu ISO 15488 (DIN 6499).
- Primerno za levi in desni navoj.

**Primerno za:**

ER-sinhronska vpenjala art. 338180.

**Tehnični opis**

4-kotno držalo	2,7 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	24 mm
za Ø držala navojnega svedra d <sub>2</sub> DIN 374/376	M5
za Ø držala navojnega svedra d <sub>2</sub> DIN 371	M3
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Vrsta izdelka	Adapter z navojnim svedrom

