

**ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER25, Nazivni Ø vpenjanja d: 1/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308959 1/2
GTIN	4062406104276
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena. Polirana. Primerna le za nazivni Ø.

**Tehnični opis**

Trn za rezkarje	ER25
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	429 E
Zunanji Ø D	26 mm
Celotna dolžina L	34 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava