

KÄRCHER**Visokotlačni čistilnik, brez ogrevanja, Oznaka proizvajalca: HD511P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078571 HD511P
GTIN	4054278144863
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Prenosni visokotlačni čistilnik z motorjem za izmenični tok. Naprava s **krmiljenjem prek tlačnega stikala**, s sistemom proti zvijanju, pod tlakom vrtljivo uležajeno visokotlačno cevjo in vrtljivo cevjo iz Jeklo. Robustna aksialna črpalka s 3 bati z medeninasto glavo cilindrov. Prikluček za vodo iz medenine. Najvišja temperatura dovodne vode znaša 60 °C.

Visokotlačna pištola **EASY!Force** izkorišča povratno silo visokotlačnega curka in s tem zmanjšuje držalno silo za uporabnika. Zagotavlja popolnoma novo in neutrudljivo udobje pri delu.

Izboljšan keramični ventil. Vgrajen sistem priključevanja EASY!Lock. Omogoča hitro in preprosto priključitev pribora (npr. šobe, pršilne cevi) z notnimi priključki.

Obseg dobave:

Vključno z vrhunsko visokotlačno cevjo dolžine 10 m in INOX jekleno cevjo dolžine 850 mm z enojno šobo.

Tehnični opis

Masa	20,5 kg
Poraba moči	2200 W
Oznaka proizvajalca	HD 5/11 P *EU

Delovni tlak	110 bar
Količina pretoka	490 l/h
Varovalka za električno omrežje	10 A
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Visokotlačni čistilnik