

**HOLEX****ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre, ER11, Nazivni Ø vpenjanja d:  
3,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309399 3,5
GTIN	4062406104443
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.  
S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 70 barov).

**Primerno za:**

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

**Napotek:**

**HOLEX<sup>®</sup> ER-vpenjalne stročnice niso združljive z glavami za vpenjalne stročnice Centro P in HiRunER.** S tesnilom.

**Tehnični opis**

Trn za rezkarje	ER11
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	4031 E
Zunanji Ø D	11,3 mm

Celotna dolžina L

18 mm

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava