

## Garnitura ploščatih prijemalnih magnetov, 2-delna, z navojnim nastavkom, Neodim, Ø: 88mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 085926 88     |
| GTIN                  | 5012095608431 |
| Razred artikla        | 08Q           |

### Opis

#### Izvedba:

- Oklopljeno ploščato prijemalo s 3- do 6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
- Gumirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo in zaščito površine.
- Gumirana površina povečuje stranske držalne sile.
- Magnetno jedro iz neodima.

#### Uporaba:

Na lakiranih površinah, brez prask in drsenja.

### Tehnični opis

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Površina materiala        | gumirano |
| Višina z navojem          | 23,5 mm  |
| Višina                    | 8,5 mm   |
| Nazivna sila držanja      | 420 N    |
| Ø                         | 88 mm    |
| Navoj                     | M8 mm    |
| Material magnetnega jedra | Neodim   |

Vrsta izdelka

Ploščati prijemalni magnet