

SWISS TOOLS

Držalo za notranje struženje z dušenjem vibracij, PSC, Ø držala / Ø D – A-mera: 63/25-150 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320408 63/25-150
GTIN	2050001772633
Razred artikla	36D

Opis

Izvedba:

- Za učinkovito struženje.
- Za obdelavo v desno ali levo.

Uporaba:

Za vpenjanje zamenljivih rezalnih glav.

Napotek:

Za primerne zamenljive glave glejte art. 264826 – 264827.
z notranjim hlajenjem: da

Tehnični opis

Previsna dolžina A	150 mm
Ø držala	63 mm
Ø D	25 mm
Trn za rezkarje	PSC
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože

