



Base element 6371G-50-500-040 MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 1,5xD, Tip: 25



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 232271 25 |
| GTIN | 4062406105839 |
| Razred artikla | 22G |

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

Z ravnimi utori.

Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 25 - 35 mm

Uporabna dolžina L₁: 52,5 mm

Velikost morsekonusa MK: 4

Vpenjalni vijaki: 232990 TX15

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Uporabna dolžina L ₁ | 52,5 mm |
| Ø območja D _c | 25 - 35 mm |
| Velikost morsekonusa MK | 4 |
| Vpenjalni vijaki | 232990 TX15 |
| Število rezil Z | 2 |
| Izvedba | 1,5xD |
| Držalo | Morsekonus |

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice