



**Base element 6371G-50-500-040 MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 1,5xD,  
Tip: 18**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232271 18
GTIN	4062406105822
Razred artikla	22G

## Opis

### Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

### Z ravnimi utori.

### Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D<sub>c</sub>: 18 - 24 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 36 mm

Velikost morsekonusa MK: 3

Vpenjalni vijaki: 232990 TX9

## Tehnični opis

Vpenjalni vijaki	232990 TX9
Velikost morsekonusa MK	3
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	36 mm
Ø območja D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	1,5xD
Držalo	Morsekonus

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice