



Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 5×D, Tip: 25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232273 25
GTIN	4062406105952
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 25 - 35 mm

Uporabna dolžina L₁: 187,3 mm

Velikost morsekonusa MK: 4

Vpenjalni vijaki: 232990 TX15

Tehnični opis

Ø območja D _c	25 - 35 mm
Uporabna dolžina L ₁	187,3 mm
Velikost morsekonusa MK	4
Vpenjalni vijaki	232990 TX15
Število rezil Z	2
Izvedba	5×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

