

**Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 12×D, Tip: 36****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232275 36
GTIN	4062406106089
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

Za izvrtine do točnosti IT10.

Z notranjim hlajenjem. **Z ravnimi utori.**

**Napotek:**

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Zmanjšajte podajanje  $f$  za 10 % in rezalno hitrost  $v_c$  za 30 %.

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina $L_1$	432 mm
Ø območja $D_c$	36 - 47 mm
Velikost morsekonusa MK	4
Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Število rezil Z	2
Izvedba	12×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice