

Garant GRIDLINE

Delovna miza Varjo z ohišjem 24G, z električnim nastavljanjem višine, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 1500/DEmm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 923294 1500/DE |
| GTIN | 4062406103262 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Z 1 parom kotnih ojačitev za ohranitev. Brezstopenjsko električno nastavljiva po višini. Nastavljanje višine z ročnim stikalom. Priključni kabel z nemškimi šuko vtičem. Priključna moč 250 V/50 Hz z največ 340 W. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 75, 150

Obseg dobave:

2 × nožna dela, električno nastavljiva po višini, 1 × par kotnih opor, predalno ohišje, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, npr. stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava nesestavljenih komponent. Položaj ročnega stikala je mogoče prosto izbrati. Pri postavitvi več delovnih mest v vrsto je obvezno treba uporabiti pločevinasto zaščitno ploščico art. 927220.

Tehnični opis

| | |
|--|-------------------|
| Število predalov | 2 |
| Maksimalna nosilnost | 400 kg |
| Uporabna širina predalov | 500 mm |
| Debelina delovne plošče | 50 mm |
| Uporabna globina predalov v G | 20 |
| Dolžina delovne plošče | 1500 mm |
| Hitrost dviganja | 9 mm/s |
| Uporabna globina predalov | 500 mm |
| Serija | vario |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |
| Globina delovne plošče | 750 mm |
| Širina ohišja predalnega bloka | 600 mm |
| Globina ohišja predalnega bloka | 650 mm |
| Območje nastavljanja višine | 850 - 1050 mm |
| Uporabna širina predalov v G | 20 |
| Masa | 90 kg |
| Priključna napetost | 250 V |
| Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 225 mm |
| Uporabna površina predalov v G | 20×20 |
| ComfortClose | ne |
| Višina ohišja predalnega bloka | 300 mm |
| Vrsta IP-zaščite | IP 20 |
| Napajanje | Akumulatorska |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Nazivna napetost | 250 V |

| | |
|--|--|
| Tip vtikača, vhod | F |
| Konstruktivna izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi |
| Debelina materiala | 1 mm |
| Nastavljanje višine delovnega mesta | 850-1050 mm |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg |
| Izvedba nastavljanja višine | električni |
| Debelina plošče | 50 mm |
| Izvek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | 20x20G |
| Vrsta izdelka | Delovna miza |

Pribor

| | |
|--|--------------|
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/2 | 950320 75/2 |
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/5 | 950320 150/5 |
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/4 | 950320 150/4 |
| Pedal Predal s prednjo višino 150 mm | 927800 150 |
| Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/1 | 950300 75/1 |
| Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 37 | 953828 37 |
| Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20 | 951910 20X20 |
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/1 | 950320 75/1 |

| | |
|--|--------------|
| Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/3 | 950300 75/3 |
| Predal Predal s prednjo višino 75 mm | 927800 75 |
| Garnitura nedorsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 20X20 | 951885 20X20 |
| Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg | 950180 75 |
| Garniture klešč Število orodij 5 | 954305 5 |
| Podloga za predale Mere v G 20X20 | 951830 20X20 |
| Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/2 | 950300 75/2 |
| Puša ključavnice za GridLine Tip KO21 | 914227 KO21 |
| Garnitura izvijačev Število orodij 10 | 953521 10 |
| Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 32 | 953821 32 |
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/3 | 950320 75/3 |