

Garant**Vogalno delovno mesto za delovno postajo eLevel z 2 dviznima stebričkoma, s svetlo delovno ploščo Eterlux****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920086
GTIN	4045197719768
Razred artikla	91P

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Vogalno delovno mesto z delovno ploščo debeline 40 mm z 2 dviznima stebričkoma. Brezstopenjsko električno nastavljivo po višini. Le skupaj z 1 delovno postajo eLevel. Krmiljenje je programirano za 4 dvizne enote.

Lakiranje:

Podnožje, miše sivo RAL 7005, konfiguracija ni mogoča. Dvizni steber iz eloksiranega aluminija, konfiguracija ni mogoča. Stranice in zadnja stena svetlo sive RAL 7035, prašnata barva, možnost konfiguracije.

Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do: 700 - 1000 mm

Širina: 1100 mm

Dolžina delovne plošče: 1000 mm

Globina delovne plošče: 1000 mm

Debelina delovne plošče: 40 mm

Masa: 77 kg

Tehnični opis

Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	700 - 1000 mm
Masa	77 kg

Debelina delovne plošče	40 mm
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Globina delovne plošče	1000 mm
Površina delovne plošče	Prevleka, zelo odporna proti praskam in vročini
Material delovne plošče	ST leseno jedro s prevleko Eterlux
Širina	1100 mm
Obloga delovne plošče	Eterlux (melamin/fenolna smola)
Barva površine delovne plošče	svetlo siva
Serija	Delovna postaja
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Nastavljanje višine delovnega mesta	700-1000 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	150 kg
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	40 mm
Izravnava višine	25 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Kotno delovno mesto