

Garant GRIDLINE

Omara za tekočine s kanistri iz umetne mase, Višina mm/število kanistrov za olje: 1500/8**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	980022 1500/8
GTIN	4062406107031
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Stabilna konstrukcija iz jeklene pločevine z ojačanimi krilnimi vrati, ki se zaklenejo s pomočjo premičnega ročaja in **zatične cilindrične ključavnice**. Telo omare je opremljeno z **zaporo pred izvlečenjem**. Zaradi zapore je naenkrat možno odpreti le eno izvlečljivo polico. Omara se zato ne more prevrniti. Namestitev predalov in izvlečljivih polic v rastru 25 mm.

Omara za tekočine, s kanistri za olje iz **umetne mase** (art. 980060).

Umestitev:

Število izvlečljivih polic: 2

Število lovilnih posod za olje: 1

Število kant za olje (25 litrov): 8

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Omara je možno uporabljati tudi brez kanistrov za olje. Opremljanje po potrebi: Primerne izvlečljive police najdete pod art. 980052.

Tehnični opis

Masa	123 kg
Širina	750 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Globina	700 mm
Uporabna višina	1350 mm
Višina	1500 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara za olje