

**Mikrometer, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420450 0-25
GTIN	7630041104080
Razred artikla	45A

**Opis****Izvedba:****Fino lepene merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno.

Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

**Obseg dobave:**

Mikrometer brez nastavitvene mere.

**Tehnični opis**

Ø vretena	6,5 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Merilno območje	0 - 25 mm
Ø merilnega bobna	18,5 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Kalibriranje	B1
Točnost	2 µm
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni

Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

**Storitve**

DAkS-kalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 25 mm	022000 25