

**Mikrometer, Merilno območje: 50-75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420450 50-75
GTIN	7630041104103
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:****Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno.

Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

Obseg dobave:

Mikrometer brez nastavitvene mere.

Tehnični opis

Ø merilnega bobna	18,5 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Merilno območje	50 - 75 mm
Ø vretena	6,5 mm
Kalibriranje	B1
Točnost	2 µm
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni

Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

DAkS-kalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022000 100

Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 50 mm	421100 50
---	-----------