

Weidmüller **Stiskalne klešče za kableske končnike, Tip: PZ10HEX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729468 PZ10HEX
GTIN	4050118250312
Razred artikla	73H

Opis**Izvedba:**

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka z prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Natančno **vzporedno stiskanje** s čeljustmi s sinhroniziranim pogonom.

6-kotno stiskanje **v skladu z DIN** = prihranek prostora. Stisnjeni profil ustreza DIN 46228.

celotna dolžina: 195 mm

za presek vodnika: 0,14 - 10 mm²

Tehnični opis

celotna dolžina	195 mm
za presek vodnika	0,14 - 10 mm ²
Oznaka proizvajalca	PZ 10 HEX
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče