

**Pnevmatski premi brusilnik, vpenjalna stročnica Ø 6 mm, Tip: G2440****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	079446 G2440
GTIN	7322590020217
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Zmogljiva izvedba z majhnim številom vrtljajev in opornim ročajem. Največje število vrtljajev **4300 1/min.**

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:**Izbrane garniture za vzdrževanje:**

garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Največja poraba stisnjenega zraka	342 l/min
Delovni hrup	80 dB(A)
Oznaka proizvajalca	G2440
Masa	0,9 kg
Maksimalno število vrtljajev	4300 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²

Izhodna moč	550 W
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Premi brusilniki