



Pnevmatski tračni brusilnik za cevi, Tip: 14360



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079552 14360
GTIN	616026143609
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Zmogljiv pnevmatski brusilnik za cevi, za obdelavo cevi in cevnih lokov. Nastavljiv ročaj. Vzmetno uležajena roka omogoča hitro menjavo brusnega traku. Brusni trakovi 13–40×760 mm.

Obseg dobave:

Tračni brusilnik za cevi, ročaj, brusni trak 38×762 mm.

Napotek:

Druge izvedbe kontaktnih rok za Dynafile® so dobavljive po ponudbi ali v naši e-trgovini.

Izhodna moč: 522 W

Maksimalno število vrtljajev: 3400 min⁻¹

Največja poraba stisnjenega zraka: 1124 l/min

Priključni navoj: NPT

Priključek za stisnjeni zrak: 1/4 col

Širina traku: 13; 19; 25; 32; 40 mm

Tehnični opis

Masa	2,9 kg
Izhodna moč	522 W

Maksimalno število vrtljajev	3400 min ⁻¹
Delovni hrup	82 dB(A)
Širina traku	13; 19; 25; 32; 40 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Oznaka proizvajalca	14360
Največja poraba stisnjenega zraka	1124 l/min
Dolžina traku	760 mm
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta izdelka	Tračni brusilniki