

**Garnitura čeljusti z nazobčenim robom, 3-delna, za glavo, Ø 315 mm, Tip: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313233 3
GTIN	2050001929341
Razred artikla	33T

**Opis****Uporaba:**

Ker so čeljusti **zamenljive v nekaj sekundah** ali predstavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja.** Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico. Za zunanje vpenjanje, izjemno primerne za vpenjanje surovcev.

**Material:**

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5, kaljen.

**Primerno za:**

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röh m Duro art. 313120; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

**Napotek:**

Območje vpenjanja se nanaša na art. 313115 – 313137. Globina vpenjalnega koraka je 25 mm.

**Tehnični opis**

Vpenjalna širina	119 - 320 mm
za Ø tipa glave	315 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 315 mm
Širina utora D	12 mm
Razdalja med izvrtinami b	54 mm

Dolžina prečke A	26 mm
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhms
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za glave s klinastimi letvami