

HellermannTyton

Garnitura vezic za kable, nerjavno jeklo, 50-delna, Širina: 7,9mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083710 7,9
GTIN	5022660312250
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Proti koroziji odporne in nemagnetne vezice za kable iz **nerjavnega plemenitega jekla**. Odlična kemijska odpornost. Razcepljen konec traku.

Uporaba:

Montaža s kleščami ali ročno za vezanje in pritrjevanje kablov, vodnikov in cevi.

Tehnični opis

Maksimalni Ø snopa	150 mm
Material	Plemenito jeklo
Temperaturno območje uporabe	-80 - 538 °C
Širina	7,9 mm
Dolžina	500 mm
Značilnost blagovnega imena	50-delna
število kosov	50
Vrsta izdelka	Vezice za kable