

Garant**Diski za čiščenje (A), Ø plošče: 115mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566755 115
GTIN	4045197721266
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Plošče za grobo čiščenje s sintetično najlonsko kopreno, enakomerno prepledeno z brusnimi zrnji.

Ekstremno **odporna, tesno prepletena, fina koprenasta struktura** z veliko **fleksibilnostjo** in zmogljivostjo brušenja.

Uporaba:

Za čiščenje in posnemanje zarobka **s fino zaključno obdelano površino.**

Z brusnim krožnikom iz steklenih vlaken za neposredno vpenjanje na kotne brusilnike.

Tehnični opis

Ø izvrtine	22,23 mm
Priporočeno število vrtljajev	5000 - 7000 min ⁻¹
Maksimalno število vrtljajev	11000 min ⁻¹
Ø plošče	115 mm
Stopnja preciznosti	polfina
Stopnja trdote	mehka
Kratika za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Opis oblike	ploščato
maksimalna obodna hitrost	60 m/s
Vrsta izdelka	groba brusna koprena za čiščenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		