

**Garant****Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Zev ključa: 4,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	622150 4,5
GTIN	4045197721518
Razred artikla	61C

**Opis****Izvedba:**

**Močan ročaj** s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.**

Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**. Rezilo iz kromvanadijevega posebnega jekla, površina je nikljana in kromirana.

celotna dolžina: 170 mm

Dolžina rezila: 80 mm

**Tehnični opis**

Zev ključa	4,5 mm
celotna dolžina	170 mm
Dolžina rezila	80 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Oblika ročaja	ergonomično, ravno
Material rezila	Kromvanadijevo posebno jeklo
Material ročaja	Dvokomponentni Santoprene®
Površina konice	ponikljano in kromirano
Ročaj in steblo sta ločljiva	ne
s podaljševalnim stebлом (stebli)	ne

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem