

Garant**Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Zev ključa: 5mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 622150 5 |
| GTIN | 4045197721525 |
| Razred artikla | 61C |

Opis**Izvedba:**

Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.**

Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**. Rezilo iz kromvanadijevega posebnega jekla, površina je nikljana in kromirana.

celotna dolžina: 180 mm

Dolžina rezila: 85 mm

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| celotna dolžina | 180 mm |
| Zev ključa | 5 mm |
| Dolžina rezila | 85 mm |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ |
| Oblika ročaja | ergonomično, ravno |
| Material rezila | Kromvanadijevo posebno jeklo |
| Material ročaja | Dvokomponentni Santoprene® |
| Površina konice | ponikljano in kromirano |
| Ročaj in steblo sta ločljiva | ne |
| s podaljševalnim stebлом (stebli) | ne |

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem