

mato

Profesionalna mazalna tlačilka z vzvodom, 400 g



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083582
GTIN	4016553041311
Razred artikla	08H

Opis

Izvedba:

Kakovostna **industrijska izvedba** (navidezno mazanje je izključeno) z brezstopenjskim fiksiranjem bata. Možnost polnjenja z nepakirano mastjo (prostornina 500 cm³) oz. s kartušami (prostornina 400 g).

Profesionalna mazalna tlačilka z vzvodom, s kratkim hodom, **ventilom za polnjenje in odzračevanje**.

Standard:

DIN 1283

Obseg dobave:

Vklj. z varnostno **gumijasto oklepno cevjo** Ø 13 mm, 4-čeljustni hidravlični ustnik.

Delovni tlak: 400 bar

Preizkusni tlak: 800 bar

Priključni navoj cevi: R1/8 col

Tehnični opis

Priključni navoj cevi	R1/8 col
Preizkusni tlak	800 bar
Delovni tlak	400 bar
Vsebina	400 g
Značilnost blagovnega imena	400 g
Vrsta izdelka	Tlačna mazalka

Pribor

Večnamenska kartuša z mastjo za Standardne mazalne
tlačilke Tip UNI

083590 UNI

Večnamenska kartuša z mastjo za Standardne mazalne
tlačilke Tip PLUS

083590 PLUS