

RUNPOTEC
HN KABELNENHSPEZIALIST

Predvleka iz steklenih vlaken na jeklenem stojalu, Dolžina traku: 50m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	814882 50
GTIN	9120045473605
Razred artikla	86A

Opis

Izvedba:

4,5 mm debela prevleka iz steklenih vlaken, **zelo čvrsta za potiskanje** do 5 kN in tudi **prožna** (do radija 120 mm). Na obeh koncih so prilepljene tulke z navojem za pritrditev gibkih vodilnih konic, vlečnih nogavic ali vlečnih ušes. Na kakovostnem jeklenem stojalu z izvlečljivimi nogami, dvema predalčkoma s priborom, zavoro za utrditev in **dvojnimi sistemom izteka** (hitri iztek in samodejna zavora izteka).

Obseg dobave:

Vklj. s priborom, spravljenim v predalčku: 1 **gibka vodilna konica (Runpogleiter)** z izravnavo sukanja in vlečnim ušesom iz legiranega jekla. 1 začetni nastavek s stremenom, 1 tekalni kolut, 2 končni tulki, 1 spojna tulka, 1 specialno lepilo 3 g.

Tehnični opis

Natezna trdnost	2,2 kN
Dolžina traku	50 m
Vrsta izdelka	Orodje za predvleko kablov

