

Garant**Garnitura nasadnih ključev z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Število ključev: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	622160 9
GTIN	4045197725226
Razred artikla	61C

Opis**Izvedba:**

Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.**

Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**. Rezilo iz krom-vanadijevega posebnega jekla, površina je nikljana in kromirana.

Vsebina:

Po 1 nasadni ključ art. 622150: Vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Tehnični opis

Število ključev	9
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Zev ključa 4 mm	622150 4
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Zev ključa 4,5 mm	622150 4,5
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Zev ključa 7 mm	622150 7
Rolo-torbica za orodje Dolžina × širina 390X320 mm	691520 390X320
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Zev ključa 5 mm	622150 5
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Zev ključa 5,5 mm	622150 5,5
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Zev ključa 8 mm	622150 8
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Zev ključa 10 mm	622150 10
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Zev ključa 9 mm	622150 9
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Zev ključa 6 mm	622150 6