

Garant GRIDLINE

Nazaj postavljen nožni del vklj. z ročnim nastavljanjem višine, Višina nožnega dela: 800mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927042 800
GTIN	4062406107864
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtini za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otrditev. Nazaj postavljenih nožnih delov ni dovoljeno predelati v nožne dele s kolesi.

Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

Tehnični opis

Območje nastavljanja višine	800 - 950 mm
za globino plošče	750 mm
Globina	475 mm
Širina	50 mm

Konstruktionska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1,5 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nožni del

Pribor

Izravnava višine za ročno nastavljanje višine Tip M10	927091 M10
Ročno nastavljanje višine Nastavljanje višine 150 mm	927080 150
Nazaj postavljen nožni del Višina nožnega dela 800 mm	927040 800