

Garant GRIDLINE

Ohišje 16G s predali, 12×20G, Višina/število predalov: 800/4**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927300 800/4
GTIN	4062406108168
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 125, 200, 300

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Uporabna višina	700 mm
Uporabna površina predalov v G	12×20
Število vrat	0
Masa	53,6 kg
Uporabna globina predalov	500 mm

Število predalov	4
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Sprednja višina predala	300 mm
Uporabna širina predalov	300 mm
Globina	650 mm
Uporabna širina	350 mm
Višina	800 mm
Uporabna višina za predale	700 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Širina	400 mm
Uporabna širina predalov v G	12
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12x20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927500 125
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927500 75
Predal Predal s prednjo višino 300 mm	927500 300

Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927500 200
Ohišje 16G za individualno opremljanje s predali Višina 800 mm	927412 800
Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10	951025 10
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21