

Garant GRIDLINE

Ohišje 16G z vrati z desnim omejevalnikom, Višina/število predalov: 600**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927310 600
GTIN	4062406108359
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z desnim omejevalnikom.

Umestitev:

Višina vrat v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

Širina	400 mm
Vratni tečaji	desno

Uporabna širina	350 mm
Višina	600 mm
Število predalov	0
Globina	650 mm
Masa	21,4 kg
Število vrat	1
Uporabna višina vrat	525 mm
Višina vrat	525 mm
Uporabna višina	525 mm
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Trdno nameščena polica, pocinkana Tip 1	927515 1
Obesni kavljji za police delovnih miz Tip 12	927094 12
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12