

Garant GRIDLINE

**Ohišje predalnega bloka 16G s kolesi, 12×20G, Višina ohišja v mm/število predalov: 500/3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927315 500/3
GTIN	4062406108403
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo.

S črno odlagalno polico iz umetne mase ABS in dvokomponentnimi ročaji za potiskanje Haptoprene®. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje (kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec) Ø 125 mm, tiha poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Predali z **enoročno zaporo proti izvlečenju** predalov, ki preprečuje odpiranje predala med transportom. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 100, 125, 200

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Ne pomikajte pod delovne prostore z električnim nastavljanjem višine art. 920301–920316.

**Tehnični opis**

Nosilnost predalov/polic	75 kg
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
s povišanim robom	da
Višina	700 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Odlagalna polica	da
Število vrat	0
Število predalov	3
Maksimalna nosilnost	600 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Globina	740 mm
Material roba	Poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Masa	47,6 kg
Uporabna višina	425 mm
Uporabna širina predalov	300 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
ComfortClose	ne
Izvedba povišanega roba	4-stranska
Ø koles	125 mm
Širina	420 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina ohišja predalnega bloka	500 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Širina ohišja predalnega bloka	400 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	425 mm
Uporabna širina predalov v G	12
Uporabna globina predalov v G	20

Uporabna površina predalov v G	12×20
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Ohišje zgoraj odprto	ne
Uporabna višina za predale	425 mm
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Delavniški predalnik na kolesih

## Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 125 mm	927505 125
Enoročna zapora proti izvlečenju predalov Uporabna širina predalov v G 12	951020 12
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 100 mm	927505 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 200 mm	927505 200
Ohišje 16G s kolesi za individualno opremljanje s predali Višina ohišja 500 mm	927430 500
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21