

Garant GRIDLINE

**Ohišje 16G v celoti z napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža ter primežem, Višina: 600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927320 600
GTIN	4062406108434
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje 16G s stabilno jekleno konstrukcijo. Zaklepanje vrat s **cilindrično ključavnico**. Predal brez možnosti zaklepanja.

Z napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža GARANT art. 967565, vel. 120, in s primežem art. 967100, vel. 120.

**Umestitev:**

Višina vrat v mm: 525

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Širina	400 mm
Višina	600 mm
Masa	43,5 kg
Globina	650 mm

Uporabna globina	600 mm
Uporabna višina	570 mm
Uporabna širina	280 mm
Debelina materiala	1 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nožni del

## Pribor

Naprava za zlaganje in nastavljanje višine primeža vklj. s primežem Širina vpenjalnih čeljusti primeža 120 mm	967565 120
Paralelni primež Širina čeljusti 120 mm	967100 120
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12