

HOLEX**Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, SK 50 A = 70, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300555 32
GTIN	4062406108809
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

HOLEX –

precizna vpenjalna matica HOLEX, centrirana ($G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$, vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$).

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901 – 309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625 – 309645 (za art. 309615).

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 2 - 20 mm

Zunanji \varnothing D: 50 mm

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610: 32

Nadomestna matica HOLEX art. 309580: 32

Tehnični opis

Vpenjalna širina	2 - 20 mm
Nadomestna matica HOLEX art. 309580	32
Previsna dolžina A	70 mm
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	32
Zunanji Ø D	50 mm
Vpenjalni Ø D ₁	2-20 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 70
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309002 13
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309448 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309000 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309000 17
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309000 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309414 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308981 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309418 16

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309002 20
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309001 20
ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309432 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309000 16
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309448 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309414 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309001 15
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309448 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309418 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308986 18
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308986 6
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309000 3
ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 32	309612 32
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309416 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309000 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308981 13
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309418 8
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
	309448 11

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm

309414 14

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

309000 4

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm

309001 17

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm

308981 11

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

309448 12

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

308986 9

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

309002 7

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

309448 9

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

309001 10

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm

309001 3

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

309414 10

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

309448 4

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

309000 9

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm

309001 14

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

309000 5

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm

309418 20

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm

308986 16

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm

309414 18

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308981 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309416 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308981 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309000 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308986 20
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309414 11
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309448 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308986 19
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308986 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309000 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309002 10
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308986 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308981 18
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309001 5
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309432 4,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309001 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309418 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308986 13

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309002 17
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309414 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309416 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309414 20
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309416 6
ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309432 8
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308981 19
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309002 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309416 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309000 18
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308986 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309002 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309001 19
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309001 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309000 19
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 32	309680 32
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308981 5
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
	309414 7

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno
kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

ER-vpenjalna matica High Speed za ER 32

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7
mm

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872
primerno za velikost strmega konusa 50

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12
mm

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje
navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18
mm

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 17
mm

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm

ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno
kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm

309432 7

309000 15

308981 4

308981 7

309610 32

308760 50

309414 12

309001 7

308810 50

308981 8

309001 12

309448 5

309001 18

309002 5

308986 17

309002 18

309432 12

309002 3

308981 15

309448 6

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm

309418 14

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm

309001 16

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm

309002 11

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm

308981 20

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50

308700 50

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50

308812 50

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

308986 4

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

308986 5

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm

309000 20

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

309002 6

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm

309418 4,5

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm

309414 4,5

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

309000 8

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

309002 4

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm

309000 14

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm

309002 19

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50

308650 50

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm

309001 13

309416 11

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7
mm

308986 7

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

309416 10

ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice
HiRunER za ER 32

309617 32

ER-vpenjalna matica za ER 32

309580 32

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

308981 12

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno
kompensacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

309432 6

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

309416 7

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

309416 9

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50

308790 50

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm

309418 11

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm

309000 13

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9
mm

309001 9

Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50

308605 50

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm

308981 14

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm

309416 14

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm

308981 16

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno
kompensacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

309432 10

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11
mm

308986 11

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm

309418 18

309001 11

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

309414 8

Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50

308640 50

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50

308795 50

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm

309448 14

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm

308986 15

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

308986 10

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

309001 4

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm

308981 3

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

309418 10

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

309418 7

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

309002 8

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

309418 12

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm

309002 16

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm

308981 17

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50

308610 50

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm

309002 15

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm

308986 14

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

309432 9

309416 20

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm

309416 4,5

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50

308660 50

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN
69872) primerno za velikost strmega konusa 50

308820 50

Momentni ključ z dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni
moment 200 Nm

656050 200

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

309002 9