

Garant GRIDLINE

Ohišje 24G s predali, 20×20G, Višina/število predalov: 400/4**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927600 400/4
GTIN	4062406109950
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka v trdni jekleni konstrukciji. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Sprednja višina predala: 50, 75, 75, 125

Lakiranje:

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

Tehnični opis

Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna širina	550 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna višina za predale	325 mm
Globina	650 mm
Uporabna višina	325 mm
Masa	48 kg

Višina	400 mm
Širina	600 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Sprednja višina predala	50 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Število predalov	4
Število vrat	0
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Garnitura vijakov za delovne mize GridLine Tip 1	927093 1
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 50 mm	927800 50
	927720 400

Ohišje 24G, za individualno opremljanje s predali Višina
400 mm

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21

914227 KO21

Zaključne kapice prijemalnih letev20 kos Tip 10

951025 10