

Garant GRIDLINE

Ohišje 24G s predali, 20×20G, Višina/število predalov: 500/5**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927600 500/5
GTIN	4062406109967
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka v trdni jekleni konstrukciji. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 75, 100, 125

Lakiranje:

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

Tehnični opis

Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	50 mm
Število vrat	0

Uporabna višina	425 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Širina	600 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Globina	650 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina	550 mm
Masa	59 kg
Uporabna višina za predale	425 mm
Število predalov	5
Uporabna širina predalov	500 mm
Višina	500 mm
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Garnitura vijakov za delovne mize GridLine Tip 1	927093 1
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100

Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Predal Predal s prednjo višino 50 mm	927800 50
Ohišje 24G, za individualno opremljanje s predali Višina 500 mm	927720 500
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Zaključne kapice prijemalnih letev20 kos Tip 10	951025 10