

HOLEX**Vpenjalne glave, SK 40, Vpenjalni Ø D1: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302425 6
GTIN	4062406110048
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	25 mm
Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
Previsna dolžina A	50 mm
Celotna dolžina L	143 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	6
Navoj M	M16
Trn za rezkarje	SK 40
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 6 mm

309900 6