

**HOLEX****Vpenjalne glave, SK 40, Vpenjalni Ø D1: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302425 10
GTIN	4062406110062
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Tehnični opis**

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	10
Celotna dolžina L	143 mm
Zunanji Ø D	35 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Navoj M	M16
Previsna dolžina A	50 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

---

## Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni  $\varnothing$  glave D1 10 mm

309900 10